


Pure Eleganz bodengleicher Duschplätze WESKO BED Ablaufabdeckung befliesbar



Neues Design für bewährte Duschplatzlösungen.


- ✓ BED Ablaufabdeckung befliesbar
geeignet für WESKO BED und BED M
- ✓ Ideal für großformatige Beläge -
keine sichtbaren Kanten aus Edelstahl
oder Kunststoff
- ✓ Überzeugende Ablaufleistung von
30 l/min.
- ✓ Rollstuhlbefahrbar ab einer
Fliesendicke von nur 7 mm



Exklusiv

Die BED Ablaufabdeckung ermöglicht ein elegantes und individuelles Design für die bodengleichen Duschplätze WESKO BED und BED M.


Der Ablauf integriert sich zurückhaltend in das Fliesenbild.

Produktbild	Artikelnummer	Beschreibung
	50.095.039	<p>WESKO BED Ablaufabdeckung befliesbar Zur Herstellung einer befliesen Ablaufabdeckung für die bodengleichen Duschelemente WESKO BED und BED M:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Stk. Rostrahmen zur Auflage im Duschelement - 1 Stk. Fliesenabstützung aus Edelstahl - Montageanleitung

Überblick

- Ablaufleistung 30 l/min.
- für Fliesenstärken von 7 - 30 mm
- geeignet ab einer Fliesengröße von 115 x 115 mm
- Rollstuhlbefahrbar ab einer Fliesenstärke von 7 mm
- Lieferbar ab dem 01.04.2015

Einfach montiert



Der Rahmen passt auf den eingedichteten Ablaufteller und ist dreh- und schiebbar.



Der Rostrahmen wird satt in das Fliesenkleberbett gesetzt.




Anschließend wird der Fliesenkleber bis zur umlaufenden Kante aufgekämmt. Die Kante verhindert, dass übermäßig Fliesenkleber herausquillt.



Die angrenzende Fliese wird bis zur umlaufenden Kante verlegt.



Die Fliese wird mit Silikon auf die Ablauf-abstützung geklebt.



Mithilfe der aufgetragenen Dicke der Silikonraupe kann die Fliesenhöhe justiert werden.